

## Förhöjningsdistans 5

RSK 7129815

Förhöjningsdistans 5 (PD 5) används alltid i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Kan endast monteras i JAFÖs golvbrunnar med skruvad klämring i plast.

Förhöjningsring utan PD 5 och med PD 5:

PF12 12 mm ger 17 mm

PF25 25 mm ger 30 mm

PF37 37 mm ger 42 mm

### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7129815
RSK-NUMMER	7129815
FUNKTION	För Jafo golvbrunnar i plast
UTFÖRANDE	Monteras med PF 12, 25 el 37
DIMENSION	-
STORLEK	H=5 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	EPDM
FÄRG	Svart
YTBEHANDLING	-